


# Base de terminal aéreo, estampado ajustável, rosca imperial



## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

Para uso em superfícies planas, verticais ou inclinadas

Lingueta de suporte de terminal aéreo ajustável em campo, eliminando a necessidade de adaptadores de articulação

Disponível pré-configurado, para aplicações verticais

Instalação com adesivo ou parafuso

Tensão positiva de parafuso único para fixação de cabo multidirecional

## ESPECIFICAÇÕES

**Tamanho do condutor, UL:** Class 1 - Class 2 (4/0 Max)

Table 1/2

| Número de catálogo | Material | Acabamento | Tamanho da rosca (TS) | Tipo | Tamanho do orifício (HS) | Profundidade (D) |
|--------------------|----------|------------|-----------------------|------|--------------------------|------------------|
| LPA30212           | Aluminio |            | 1/2" UNC              | Flat | 7.14 mm                  | 88.9mm           |

| Número de catálogo | Material      | Acabamento | Tamanho da rosca (TS) | Tipo     | Tamanho do orifício (HS) | Profundidade (D) |
|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------|--------------------------|------------------|
| LPA30212V          | Aluminio      |            | 1/2" UNC              | Vertical | 7.14 mm                  | 88.9mm           |
| LPA30258           | Aluminio      |            | 5/8" UNC              | Flat     | 7.14 mm                  | 88.9mm           |
| LPA30258V          | Aluminio      |            | 5/8" UNC              | Vertical | 7.14 mm                  | 88.9mm           |
| LPC30212           | Bronze, Brass |            | 1/2" UNC              | Flat     | 7.14 mm                  | 88.9mm           |
| LPC30212V          | Bronze, Brass |            | 1/2" UNC              | Vertical | 7.14 mm                  | 88.9mm           |
| LPC30238           | Bronze, Brass |            | 3/8" UNC              | Flat     | 7.14 mm                  | 88.9mm           |
| LPC30238V          | Bronze, Brass |            | 3/8" UNC              | Vertical | 7.14 mm                  | 88.9mm           |
| LPC30258           | Bronze, Brass |            | 5/8" UNC              | Flat     | 7.14 mm                  | 88.9mm           |
| LPC30258V          | Bronze, Brass |            | 5/8" UNC              | Vertical | 7.14 mm                  | 88.9mm           |
| LPC302L12          | Bronze, Brass | Tinned     | 1/2" UNC              | Flat     | 7.14 mm                  | 88.9mm           |
| LPC302L12V         | Bronze, Brass | Tinned     | 1/2" UNC              | Vertical | 7.14 mm                  | 88.9mm           |
| LPC302L38          | Bronze, Brass | Tinned     | 3/8" UNC              | Flat     | 7.14 mm                  | 88.9mm           |
| LPC302L38V         | Bronze, Brass | Tinned     | 3/8" UNC              | Vertical | 7.14 mm                  | 88.9mm           |
| LPC302L58          | Bronze, Brass | Tinned     | 5/8" UNC              | Flat     | 7.14 mm                  | 88.9mm           |
| LPC302L58V         | Bronze, Brass | Tinned     | 5/8" UNC              | Vertical | 7.14 mm                  | 88.9mm           |

Table 2/2


| Número de catálogo | Altura (H) | Largura (W) |
|--------------------|------------|-------------|
| LPA30212           | 34.92 mm   | 101.6 mm    |
| LPA30212V          | 34.92 mm   | 101.6 mm    |

| Número de catálogo | Altura (H) | Largura (W) |
|--------------------|------------|-------------|
| LPA30258           | 34.92 mm   | 101.6 mm    |
| LPA30258V          | 34.92 mm   | 101.6 mm    |
| LPC30212           | 34.92 mm   | 101.6 mm    |
| LPC30212V          | 34.92 mm   | 101.6 mm    |
| LPC30238           | 34.92 mm   | 101.6 mm    |
| LPC30238V          | 34.92 mm   | 101.6 mm    |
| LPC30258           | 34.92 mm   | 101.6 mm    |
| LPC30258V          | 34.92 mm   | 101.6 mm    |
| LPC302L12          | 34.92 mm   | 101.6 mm    |
| LPC302L12V         | 34.92 mm   | 101.6 mm    |
| LPC302L38          | 34.92 mm   | 101.6 mm    |
| LPC302L38V         | 34.92 mm   | 101.6 mm    |
| LPC302L58          | 34.92 mm   | 101.6 mm    |
| LPC302L58V         | 34.92 mm   | 101.6 mm    |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

As bases do tipo vertical são pré-configuradas na fábrica para aplicações de montagem vertical.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

**⚠ WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE