



Base de terminal aéreo, montagem em cume estampada, rosca imperial



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Para uso em telhados rugosos

Para fixação de cabo sob tensão positiva do parafuso

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho do condutor, UL: Class 1 - Class 2 (4/0 Max)


Table 1/2						
Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho da rosca (TS)	Tamanho do orifício (HS)	Profundidade (D)	Altura (H)
LPA31512	Aluminio		1/2" UNC	5.08 mm	63.5mm	43.81 mm
LPA31558	Aluminio		5/8" UNC	5.08 mm	63.5mm	43.81 mm
LPA31212	Aluminio		1/2" UNC	5.08 mm	63.5mm	43.81 mm

Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho da rosca (TS)	Tamanho do orifício (HS)	Profundidade (D)	Altura (H)
LPA31258	Aluminio		5/8" UNC	5.08 mm	63.5mm	43.81 mm
LPC31212	Copper		1/2" UNC	5.08 mm	63.5mm	43.81 mm
LPC31238	Copper		3/8" UNC	5.08 mm	63.5mm	43.81 mm
LPC31258	Copper		5/8" UNC	5.08 mm	63.5mm	43.81 mm
LPC312L12	Copper	Tinned	1/2" UNC	5.08 mm	63.5mm	43.81 mm
LPC31512	Copper		1/2" UNC	5.08 mm	63.5mm	43.81 mm
LPC31538	Copper		3/8" UNC	5.08 mm	63.5mm	43.81 mm
LPC31558	Copper		5/8" UNC	5.08 mm	63.5mm	43.81 mm

Table 2/2		
Número de catálogo	Largura (W)	Peso unitário
LPA31512	203.2 mm	0.16 kg
LPA31558	203.2 mm	0.16 kg
LPA31212	304.8 mm	0.18 kg
LPA31258	304.8 mm	0.18 kg
LPC31212	304.8 mm	0.43 kg
LPC31238	304.8 mm	0.43 kg
LPC31258	304.8 mm	0.43 kg
LPC312L12	304.8 mm	0.43 kg
LPC31512	203.2 mm	0.34 kg

Número de catálogo	Largura (W)	Peso unitário
LPC31538	203.2 mm	0.34 kg
LPC31558	203.2 mm	0.34 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE