

Base de terminal aéreo, montagem vertical com deslocamento, rosca imperial



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Para uso em superfícies verticais

Deslocamento fornece folga para lingueta da tampa ou cobertura de parede

Acomoda cabos verticais ou horizontais

Para fixação de cabo sob tensão positiva do parafuso

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho do condutor, UL: Class 1 - Class 2 (4/0 Max)

Table 1/2


Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho da rosca (TS)	Profundidade (D)	Altura (H)	Largura (W)
LPA31958	Alumínio	Bare	5/8" UNC	59.53mm	79.38 mm	79.38 mm
LPC31912	Copper	Bare	1/2" UNC	59.53mm	79.38 mm	79.38 mm

Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho da rosca (TS)	Profundidade (D)	Altura (H)	Largura (W)
LPC31938	Copper	Bare	3/8" UNC	59.53mm	79.38 mm	79.38 mm
LPC31958	Copper	Bare	5/8" UNC	59.53mm	79.38 mm	79.38 mm
LPC319L12	Copper	Tinned	1/2" UNC	59.53mm	79.38 mm	79.38 mm
LPC319L38	Copper	Tinned	3/8" UNC	59.53mm	79.38 mm	79.38 mm
LPC319L58	Copper	Tinned	5/8" UNC	59.53mm	79.38 mm	79.38 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Tamanho do orifício (HS)	A	Peso unitário
LPA31958	12.7 mm	38.1 mm	0.13 kg
LPC31912	12.7 mm	38.1 mm	0.38 kg
LPC31938	12.7 mm	38.1 mm	0.38 kg
LPC31958	12.7 mm	38.1 mm	0.38 kg
LPC319L12	12.7 mm	38.1 mm	0.38 kg
LPC319L38	12.7 mm	38.1 mm	0.38 kg
LPC319L58	12.7 mm	38.1 mm	0.38 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE