

Terminal aéreo, aço cobreado, rosca imperial



CARACTERÍSTICAS

Para uso em aplicações não UL®, como proteção de torre contra descargas atmosféricas

Projetado para ser instalado diretamente em aço estrutural

Ferragem de montagem incluída

ESPECIFICAÇÕES


Material: Copper-Bonded Steel

Table 1/1

Número de catálogo	Diâmetro (Ø)	Altura (H)	Tamanho da rosca (TS)
LPCC588NC4	15.9 mm	2.44 m	1/2" UNC
LPCC586NC4	15.9 mm	1.83 m	1/2" UNC
LPCC585NC4	15.9 mm	1.52 m	1/2" UNC
LPCC584NC4	15.9 mm	1.22 m	1/2" UNC
LPCC5810NC4	15.9 mm	3.05 m	1/2" UNC
LPCC3410NC4	19 mm	3.05 m	5/8" UNC

Número de catálogo	Diâmetro (Ø)	Altura (H)	Tamanho da rosca (TS)
LPCC346NC4	19 mm	1.83 m	5/8" UNC
LPCC348NC4	19 mm	2.44 m	5/8" UNC

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE