

Mastro de alumínio com base



CARACTERÍSTICAS

Use com o acoplador de mastro e mastro de fibra de vidro

Exige kit de tensor

ESPECIFICAÇÕES

Material: Alumínio

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Diâmetro (Ø)	Tamanho do orifício (HS)
MBMAST4M	701340	4 m	228.6 mm	228.6mm	69.9 mm	12.7 mm
MBMAST6M	701360	6 m	228.6 mm	228.6mm	69.9 mm	12.7 mm
MBMAST3MHD		3 m	228.6 mm	228.6mm	76.2 mm	12.7 mm
MBMAST3M	502040	3 m	228.6 mm	228.6mm	69.9 mm	12.7 mm
MBMAST5M	701350	5 m	228.6 mm	228.6mm	69.9 mm	12.7 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	A	Peso unitário
--------------------	------------------	---	---------------

MBMAST4M	701340	177.8 mm	10.67 kg
MBMAST6M	701360	177.8 mm	15.2 kg
MBMAST3MHD		177.8 mm	12.61 kg
MBMAST3M	502040	177.8 mm	8.62 kg
MBMAST5M	701350	177.8 mm	13.61 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE