

Conector Rail Bond Arcweld, alimentação, moldado



CARACTERÍSTICAS

Fornece resistência elétrica constante

Resistência superior à corrosão

Inclui cabo de cobre ropelay para máxima flexibilidade

Altamente durável

ESPECIFICAÇÕES

Estilo do terminal de ligação: AT

Acabamento: Bare;Copper Plated

Table 1/2


Número de catálogo	Material	Tamanho do condutor	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Altura (H)	Diâmetro 1 (Ø1)
PBAT13B002	Copper, Aço	300 kcmil Ropelay	450.9 mm	57.15 mm	130.3 mm	16.6 mm
PBAT12S10	Copper, Aço	4/0 Ropelay	214.4 mm	57.15 mm	68.32 mm	15.2 mm
PBAT13B003	Copper, Aço	300 kcmil Ropelay	400.1 mm	57.15 mm	143 mm	16.6 mm
PBAT12S7	Copper, Aço	4/0 Ropelay	171.5 mm	57.15 mm	82.55 mm	15.2 mm

Número de catálogo	Material	Tamanho do condutor	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Altura (H)	Diâmetro 1(Ø1)
PBAT12J8	Copper, Aço	2/0 Ropelay	163.6 mm	57.15 mm	76.2 mm	12 mm
PBAT12W10	Copper, Aço	250 kcmil Ropelay	214.4 mm	57.15 mm	82.55 mm	16.6 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Diâmetro 2 (Ø2)
PBAT13B002	11.18 mm
PBAT12S10	11.18 mm
PBAT13B003	11.18 mm
PBAT12S7	11.18 mm
PBAT12J8	11.18 mm
PBAT12W10	11.18 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE