

Conector Rail Bond Arcweld, alimentação, reto



CARACTERÍSTICAS

Fornece resistência elétrica constante

Resistência superior à corrosão

Inclui cabo de cobre ropelay para máxima flexibilidade

Altamente durável


ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Bare; Copper Plated

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Tamanho do condutor	Length (L)	Largura (W)	Diâmetro 1 (Ø1)	Diâmetro 2 (Ø2)
PBAT23B90	Copper, Aço	300 kcmil Ropelay	2286mm	57.2 mm	18.1 mm	11.1 mm
PBAT23B46	Copper, Aço	300 kcmil Ropelay	1168.4mm	57.2 mm	18.1 mm	11.1 mm
PBAT23B28	Copper, Aço	300 kcmil Ropelay	711.2mm	57.2 mm	18.1 mm	11.1 mm
PBAT23B20	Copper, Aço	300 kcmil Ropelay	508mm	57.2 mm	18.1 mm	11.1 mm
PBAT23B22	Copper, Aço	300 kcmil Ropelay	558.8mm	57.2 mm	18.1 mm	11.1 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE