

# Terminal Lug de compressão



## **CARACTERISTICAS**

Revestido em estanho para evitar corrosão


O cobre recozido facilita a operação de crimpagem

# **ESPECIFICAÇÕES**

Table 1/2							
Número de catálogo	Material	Acabamento	Length (L)	Largura (W)	Tamanho do orifício (HS)	Tamanho do condutor	
A2412J	Copper	Tinned	36mm	12 mm	6.5 mm	3/16" filamentado	

Table 2/2				
Número de catálogo	Tipo de ferramenta/molde			
A2412J	SBT031DJ Manual Compression Tool/No die required			

## **DIAGRAMAS**



#### **AVISO**

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

# América do Norte

+1 800 753 9221 Opção 1 – Apoio ao cliente Opção 2 – Assistência técnica

# Europa

Países Baixos: +31 800-0200135 França: +33 800 901 793

#### Europa

Alemanha: 800 1890272 Outros países: +31 13 5835404

#### **APAC**

Xangai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE