


Par de moldes sobressalentes para cabo à alma do trilho, sinalização



CARACTERÍSTICAS

Par de moldes sobressalentes projetados para a instalação de circuitos de via e conectores de jumper ao eixo neutro

Vendido em pares

ESPECIFICAÇÕES

Material: Graphite

Table 1/1

Número de catálogo	Tipo de trilho	Estilo do terminal de ligação	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal	Estilo de soldagem	Grampos de ligação incluídos
SBB200R	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	1" Tab	10 mm ² filamentado	4.12mm	TB5, T21	Não
SBB200A	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Sim
SBB200B	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	3/4" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Sim
SBB200C	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Sim
SBB200C12AS	12 lb ASCE	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	T21, TB5	Não

Número de catálogo	Tipo de trilho	Estilo do terminal de ligação	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal	Estilo de soldagem	Grampos de ligação incluídos
SBB200D	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	1 1/2" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	T21, TB5	Não
SBB200G	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	T21, TB5	Não
SBB200U	RI60	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Não
SBB200Y	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	1" Tab	16 mm ² concêntrico	5.18mm	T21, TB5	Não
SBB200L	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	1" Tab	22 mm ² Ropelay	6.1mm	T21, TB5	Não
SBB200X	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	1" Tab	25 mm ² filamentado	6.6mm	TB5, T21	Não
SBB200P	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	1" Tab	35 mm ² concêntrico	7.75mm	T21, TB5	Not Required
SBB200E	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	1" Tab	5/16" Bondstrand	7.94mm	TB5, T21	Sim

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE