

Par de soldadores completos T20 para cabo à alma do trilho, energia



CARACTERÍSTICAS

Conjunto completo de soldador projetado para a instalação de circuitos de via e conectores de jumper ao eixo neutro

Cada número de peça inclui soldadores esquerdo e direito

Inclui limpador do molde e acionador à pedra

ESPECIFICAÇÕES

Estilo do terminal de ligação: W

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Tipo de trilho	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal	Estilo de soldagem
PBWT20Y301	Graphite, Steel, Termoplástico	UIC	50 mm ² concêntrico	8.9mm	T20
PBWT20X3	Graphite, Steel, Termoplástico	UIC	50 mm ² Ropelay	9.13mm	T20
PBWT202C	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	1/0 Concentric	9.47mm	T20
PBWT202G	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	2/0 concêntrico	10.62mm	T20
PBWT202E	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	1/0 Ropelay	10.87mm	T20

Número de catálogo	Material	Tipo de trilho	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal	Estilo desoldagem
PBWT20X401	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	70 mm² Ropelay	10.92mm	T20
PBWT202J	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	2/0 Ropelay	12.19mm	T20
PBWT202Q	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	4/0 concêntrico	13.41mm	T20
PBWT20S6	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	Diâmetro de 14,5 mm	14.5mm	T20
PBWT202S	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	4/0 Ropelay	15.49mm	T20
PBWT20X5	Graphite, Steel, Termoplástico	UIC	95 mm² Ropelay	15.52mm	T20
PBXLWT20X5	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	95 mm² Ropelay	15.52mm	T20
PBWT20X7	Graphite, Steel, Termoplástico	UIC	150 mm² Ropelay	17.04mm	T20
PBWT203D	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	350 kcmil concêntrico	17.3mm	T20
PBWT20X8	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	185 mm² Ropelay	17.8mm	T20
PBWT202W	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBWT202W135	Graphite, Steel, Termoplástico	135 lb Bethlehem	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBWT202W20AS	Graphite, Steel, Termoplástico	20 lb ASCE	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBWT20W40AS	Graphite, Steel, Termoplástico	40 lb ASCE	250 kcmil Ropelay	19.1mm	T20
PBWT203B	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	300 kcmil Ropelay	20.32mm	T20
PBWT203F	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	350 kcmil Ropelay	22.35mm	T20
PBWT20X901	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	240 mm² Ropelay	23.62mm	T20
PBWT203S	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE