

Par de soldadores completos T21 para cabo à alma do trilho, sinalização



CARACTERÍSTICAS

Conjunto completo de soldador projetado para a instalação de circuitos de via e ligações de jumper ao eixo neutro do trilho de 85 a 140 libras

Inclui limpador do molde e acionador à pedra

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Tipo de trilho	Estilo do terminal de ligação	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal
SBTBT21R		Aço, Graphite	UIC	1" Tab	10 mm ² concêntrico	4.11mm
SBTBT21B		Aço, Graphite	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	3/4" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm
SBTBT21C	165550	Aço, Graphite	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm
SBTBT21D		Aço, Graphite	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	1 1/2" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm
SBXST21A		Aço, Graphite	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Tipo de trilho	Estilo do terminal de ligação	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal
SBTBT21Y		Aço, Graphite	UIC	1" Tab	16 mm ² concêntrico	5.18mm
SBTBT21L		Aço, Graphite	UIC	1" Tab	22 mm ² Ropelay	6.1mm
SBTBT21X		Aço, Graphite	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	1" Tab	25 mm ² Ropelay	6.6mm
SBTBT21P		Aço, Graphite	UIC	1" Tab	35 mm ² concêntrico	7.75mm
SBTBT21E		Aço, Graphite	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	1" Tab	5/16" Bondstrand	7.94mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Estilo de soldagem
SBTBT21R		T21
SBTBT21B		T21
SBTBT21C	165550	T21
SBTBT21D		T21
SBXST21A		T21
SBTBT21Y		T21
SBTBT21L		T21
SBTBT21X		T21
SBTBT21P		T21
SBTBT21E		T21

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE