

# Soldador completo T21 para cabo à alma do trilho, sinalização



## CARACTERÍSTICAS

Montagem completa de soldador de alma, lado direito ou esquerdo, projetado para a instalação de circuitos de via e conectores de jumper ao eixo neutro do trilho de 85 a 141 libras

Inclui limpador do molde e acionador à pedra

## ESPECIFICAÇÕES

**Tipo de trilho:** 85 lb to 141 lb T-Rail Sections

Table 1/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Material      | Estilo do terminal de ligação | Tamanho do condutor            | Diâmetro externo do condutor, nominal | Estilo de soldagem |
|--------------------|------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| SBTBT21YRH         |                  | Aço, Graphite | 1" Tab                        | 16 mm <sup>2</sup> concêntrico | 5.18mm                                | T21                |
| SBTBT21YLH         |                  | Aço, Graphite | 1" Tab                        | 16 mm <sup>2</sup> concêntrico | 5.18mm                                | T21                |
| SBTBT21XRH         |                  | Aço, Graphite | 1" Tab                        | 25 mm <sup>2</sup> concêntrico | 6.6mm                                 | T21                |
| SBWT21W6RH         | 223217           | Aço, Graphite | Field-made                    | 50 mm <sup>2</sup> sólido      | 8mm                                   | T21                |

| Número de catálogo | Número do artigo | Material      | Estilo do terminal de ligação | Tamanho do condutor | Diâmetro externo do condutor, nominal | Estilo de soldagem |
|--------------------|------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|
| SBWT21W6LH         |                  | Aço, Graphite | Field-made                    | 50 mm² sólido       | 8mm                                   | T21                |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Orientação    |
|--------------------|------------------|---------------|
| SBTBT21YRH         |                  | Lado direito  |
| SBTBT21YLH         |                  | Lado esquerdo |
| SBTBT21XRH         |                  | Lado direito  |
| SBWT21W6RH         | 223217           | Lado direito  |
| SBWT21W6LH         |                  | Lado esquerdo |

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

#### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência  
técnica

#### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

#### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**