

Suporte para cabo/tubo



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Braçadeira para conexão horizontal ou vertical de tubos ao sistema de proteção contra descargas atmosféricas

Pode ser usado como suporte vertical para terminais aéreos

Relacionado na UL® 96

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabamento	Diâmetro (Ø)	Diâmetro externo (OD)	Profundidade (D)	Largura (W)
LPA331	Aluminio	Bare	9.53 mm	44.5 - 63.5 mm	41.27mm	99 mm
LPA330	Aluminio	Bare	9.53 mm	35.6 - 44.45 mm	41.27mm	88.9 mm
LPC330	Brass	Bare	9.53 mm	35.6 - 44.45 mm	41.27mm	88.9 mm
LPC330L	Brass	Tinned	9.53 mm	35.6 - 44.45 mm	41.27mm	88.9 mm

Número de catálogo	Material	Acabamento	Diâmetro (Ø)	Diâmetro externo (OD)	Profundidade (D)	Largura (W)
LPC331L	Brass	Tinned	9.53 mm	44.5 - 63.5 mm	41.27mm	99 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Peso unitário	Certifications
LPA331	0.16 kg	
LPA330	0.16 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC330	0.36 kg	
LPC330L	0.36 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC331L	0.38 kg	

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE