



Grampo de ligação para viga fundida com dois parafusos



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Grampo para ligar cabo a objetos planos de metal, como vigas em I, cantoneiras de ferro e canaletas de ferro

Relacionado na UL® 96

ESPECIFICAÇÕES


Tamanho do condutor, UL: Class 1 - Class 2 (4/0 Max)

Table 1/2						
Número de catálogo	Material	Acabamento	Espessura do flange (FT)	Profundidade (D)	Altura (H)	Largura (W)
LPA557	Aluminio		25.4 mm Max	69.85mm	50.8 mm	101.6 mm
LPC557L	Copper	Tinned	25.4 mm Max	69.85mm	50.8 mm	101.6 mm
LPC557	Copper		25.4 mm Max	69.85mm	50.8 mm	101.6 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Área de contato	Peso unitário
LPA557	51.61 mm ² Min	0.32 kg
LPC557L	51.61 mm ² Min	0.93 kg
LPC557	51.61 mm ² Min	0.93 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE