

Ferramenta para desencapar isolamentos de condutores, 4 x 4



CARACTERÍSTICAS

Oferece desencapamento com precisão sem danos ao condutor

Desencapa rapidamente, mesmo em climas frios

As lâminas de corte protegidas garantem a segurança

Troca fácil de buchas com chave sextavada fornecida

ESPECIFICAÇÕES

Comprimento 1 (L1): 114 mm

Comprimento 2 (L2): 127 mm

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Bucha A	Bucha B	Bucha C	Bucha D
SBRT360001004	Aluminum, Aço	3/16" Bondstrand, 4/64" Insulation	#6 Sol, 11/64" Insulation	#6 Sol, 12/64" Insulation	3/16" Bondstrand, 6/64" Insulation
SBRT36000906	Aluminum, Aço	3/16" Bondstrand, 4/64" Insulation	#6 Sol, 11/64" Insulation	#6 Sol, 12/64" Insulation	#9 Sol, 10/64" Insulation
SBRT360001010	Aluminum, Aço	3/16" Bondstrand, 6/64" Insulation	3/16" Bondstrand, 6/64" Insulation	#6 Sol, 11/64" Insulation	#6 Sol, 12/64" Insulation
SBRT360002132	Aluminum, Aço	#6 Sol, 6/64" Insulation	#4 Str, 6/64" Insulation	#9 Sol, 5/64" Insulation	3/16" Bondstrand, 6/64" Insulation

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE