

Haste de aterramento de aço cobreado, dois rabichos



CARACTERÍSTICAS

Conjunto para uso em postes elétricos de madeira

Aplicação contra roubo de cobre

Os condutores são soldados exotermicamente à haste de aterramento com nVent ERICO Cadweld e depois a conexão é coberta com um invólucro termorretrátil

Conjunto completo coberto com isolamento preto

ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2

Número de catálogo	Material	Resistência à tração	Isolado	Diâmetro da haste de aterramento, nominal	Diâmetro da haste de aterramento, real (Ø)	Comprimento 1 (L1)
615800CW0505	Copper-Bonded Steel	552 kPa Min	Sim	5/8"	14.2 mm	3.05 m

Table 2/2

Número de catálogo	Comprimento 2 (L2)	Espessura do revestimento	Tamanho do condutor	Peso unitário
615800CW0505	0.5 m	254µm	70 mm²	4.7 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE