

Ferramenta para compressão de engaste, a bateria



CARACTERÍSTICAS

Amplitude da seção transversal

Projeto ergonômico

Bateria de íons de lítio de 18 volts de alto desempenho para aumentar a capacidade de trabalho

Batente de retração automática (ARS) após a conclusão do engastamento

Leve e fácil de usar

Contém um estojo personalizado fácil de carregar

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Força aplicada	Sistema	Moldes	Formato do engastamento	Tamanho do condutor
MLB	716920	50kN	Battery-powered hydraulic	RKML series, PKML series	Hexagon	#10 filamentado - 500 kcmil filamentado, 6 mm ² Stranded - 240 mm ² Stranded

Número de catálogo	Número do artigo	Força aplicada	Sistema	Moldes	Formato do engastamento	Tamanho do condutor
M3B	716915	120kN	Battery-powered hydraulic	RKM3 series, PKM3 series	Hexagon	#6 filamentado - 800 kcmil filamentado, 16 mm² Stranded - 400 mm² Stranded

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE