

Ferramenta para compressão de engaste, bomba de pedal



CARACTERÍSTICAS

Amplitude da seção transversal

Mangueira de alta pressão de 2 metros (6,5 pés) de comprimento

Compacto e fácil de usar

Contém um estojo personalizado fácil de carregar

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Força aplicada	Sistema	Moldes	Formato do engastamento	Tamanho do condutor
M4FP	716925	250kN	Foot pump hydraulic	PKM4 series	Hexagon	#6 filamentado - 1000 kcmil filamentado, 16 mm ² Stranded - 625 mm ² Stranded

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE