


# Medidor de distância de perfuração, quatro placas



## CARACTERÍSTICAS

Usado para fazer espaçamentos precisos de orifícios de perfuração de  $\pm 1$  mm (0,039 pol.)

Entre as aplicações comuns, estão as talas de junção e as juntas isolantes coladas

## ESPECIFICAÇÕES

**Inclui guia de perfuração:** Não

**Material:** Aço

Table 1/2


| Número de catálogo | Número do artigo | Tipo de trilho | Length (L) | Largura (W) | Altura (H) | A     |
|--------------------|------------------|----------------|------------|-------------|------------|-------|
| DDGNP4AM40         | 716553           | NP4AM          | 400mm      | 87.9 mm     | 50 mm      | 40 mm |
| DDGNP4AM45         | 716554           | NP4AM          | 415mm      | 87.9 mm     | 50 mm      | 45 mm |
| DDG750900750       | 716552           | STR40          | 520mm      | 87.9 mm     | 50 mm      | 75 mm |
| DDG570660570       | 715268           | S49            | 375mm      | 119.9 mm    | 60 mm      | 57 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número do artigo | B | C |
|--------------------|------------------|---|---|
|--------------------|------------------|---|---|

|              |        |       |       |
|--------------|--------|-------|-------|
| DDGNP4AM40   | 716553 | 40 mm | 40 mm |
| DDGNP4AM45   | 716554 | 45 mm | 45 mm |
| DDG750900750 | 716552 | 90 mm | 75 mm |
| DDG570660570 | 715268 | 66 mm | 57 mm |

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**