

Medidor de distância de perfuração, duas placas



CARACTERÍSTICAS

Usado para fazer espaçamentos precisos de orifícios de perfuração de ± 1 mm (0,039 pol.)

Entre as aplicações comuns, estão os contadores de eixos e os sensores de rodas

ESPECIFICAÇÕES

Material: Aço

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Inclui guia de perfuração	Tipo de trilho	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Largura (W)
DDGTIEFEB145	716534	Sim	S49, S54, UIC60	339.1 mm	145 mm	87.9 mm
DDGSIEMS270	716527	Sim	S49, S54, UIC60	463.8 mm	270 mm	87.9 mm
DDG635119	715263	Não	B95	319 mm		87.9 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)	Tamanho do orifício (HS)	A
DDGTIEFEB145	716534	50mm	30mm	13.5 mm	145 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)	Tamanho do orifício (HS)	A
DDGSIEMS270	716527	50mm	30mm	13.5 mm	270 mm
DDG635119	715263	50mm			119 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE