

Terminal de reposição Dynasphere, MKIV



CARACTERÍSTICAS

Terminal de reposição para terminal aéreo Dynasphere MKIV

ESPECIFICAÇÕES

Material: Stainless Steel 316 (EN 1.4401)

Table 1/1

Número de catálogo	Installation Height (H)	Tamanho da rosca (TS)	Diâmetro (Ø)	Altura (H)	Peso unitário
ADCOMP058	3 - 20 m	1/2" BSPP	21.4 mm	60 mm	0.13 kg
ADCOMP057	20 - 50 m	1/2" BSPP	23.4 mm	60 mm	0.15 kg
ADCOMP056	50 m Min	1/2" BSPP	25.4 mm	60 mm	0.18 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE