

Parafuso de aterramento



CARACTERISTICAS

Proporciona ponto de conexão preferencial para ligação equipotencial

Ferragem em aço inoxidável incluída

ESPECIFICAÇÕES


Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Length (L)	Diâmetro (Ø)	Tamanho da rosca (TS)
50010EBOSS	710160	Aço	50mm	50 mm	M10

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Aplique óleo de toque seco ao ressalto do aterramento, para evitar ferrugem. Os procedimentos de solda variam conforme o tipo de aço usado.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE