


Condutor em fita, Cobre, Exposto, 50,8 mm x 0,4 mm x 152,4 m

NÚMERO DE CATÁLOGO

A811A26F500



CARACTERÍSTICAS

Impedância mais baixa do que condutor redondo de tamanho equivalente

Usado para condutor de descida em sistema de proteção contra descargas atmosféricas ou aplicações de aterramento

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Material: Copper

Acabamento: Bare

Largura (W): 50.8 mm

Espessura (T): 0.4 mm

Length (L): 152.4m


Peso unitário: 0.23 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Comprimentos cortados de acordo com o pedido (CTO) estão disponíveis com custo adicional.

O peso da unidade é por metro (3,28').

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE