

Conector de pino, sinalização, Cobre, Aço, Aço carbono, EG, Estanhado, PG, Diâmetro de 0,334", 1.168,4 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

SBPAJB46



CARACTERÍSTICAS

Projetado para aplicação na trama do trilho

Martelado em um orifício de diâmetro 3/8 pol. (9,5 mm) perfurado pela alma do trilho do mesmo lado que o orifício foi perfurado

O método de instalação recomendado exige uma ligação 12 pol. (304,8 mm) mais longa do que a barra de emenda

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Material: Copper;Aço;Carbon Aço

Acabamento: Electrogalvanized;Tinned;Pregalvanized

Tamanho do condutor: Diâmetro de 0,334"

Length (L): 1168.4mm

Diâmetro 1 (Ø1): 8.5 mm


Diâmetro 2 (Ø2): 10.5 mm

Profundidade (D): 31 3/4mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Recomenda-se usar graxa de ligação de pino (T369) ao instalar.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE