


Mastro de aço inoxidável ER



CARACTERÍSTICAS

Projetado para instalar terminais aéreos nVent ERICO System 1000 e nVent ERICO System 3000

ESPECIFICAÇÕES

Material: Stainless Steel 304 (EN 1.4301)

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Produto	Tamanho da rosca (TS)	Length (L)	Espessura (T)	Diâmetro externo (OD)
ER22000SS	702265	Mid Mast Section	1 1/16" UN	2254.25mm	3.05 mm	31.75 mm
ER33000SS	702280	Lower Mast Section		2997.2mm	3.05 mm	38.1 mm
ER23000SS	702270	Mid Mast Section	1 1/16" UN	3244.85mm	3.05 mm	31.75 mm
ER32000SS	702275	Lower Mast Section		2006.6mm	3.05 mm	38.1 mm
ER11000SS	702255	Upper Mast Section	3/4" UNC	1253.2mm	4.78 mm	25.4 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Peças incluídas	Peso unitário
ER22000SS	702265	Sim	4.9 kg

Número de catálogo	Número do artigo	Peças incluídas	Peso unitário
ER33000SS	702280	Sim	7.3 kg
ER23000SS	702270	Sim	7.3 kg
ER32000SS	702275	Sim	5.3 kg
ER11000SS	702255	Não	3.5 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE