

Base para mastro de aço inoxidável ER



CARACTERISTICAS

Fornece ponto de montagem para mastro de aço inoxidável ER

ESPECIFICAÇÕES

Material: Stainless Steel 304 (EN 1.4301)

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Diâmetro (Ø)	Tamanho do orifício (HS)
ER3BASESS	702295	222.25 mm	228.6 mm	228.6mm	50.8 mm	12.7 mm
ER2BASESS	702290	222.25 mm	228.6 mm	228.6mm	38.1 mm	12.7 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	A	Peso unitário
ER3BASESS	702295	177.8 mm	5.6 kg
ER2BASESS	702290	177.8 mm	5.2 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE