

ESE para testador remoto



O terminal aéreo nVent ERICO Early Streamer Emission (ESE) para testador remoto gera magnitude e pulsos de frequência controlados na ponta do terminal durante os campos estáticos altos antes da descarga elétrica. Devido ao circuito de controle interno, o terminal aéreo nVent ERICO Early Streamer Emission (ESE) para testador remoto permite o início antecipado de um traçador ascendente comparado com outros componentes passivos. Quando emparelhado com o terminal aéreo nVent ERICO Early Streamer Emission (ESE) para testador remoto, a necessidade de teste manual no local é eliminada e cria uma solução de monitoramento contínua, mais autônoma.

CARACTERISTICAS

Projetado e testado para NF C 17-102 e padrões semelhantes

Resistência superior à corrosão, mesmo em ambientes de alta salinidade

Instalação rápida e fácil

Compatível com o testador remoto do terminal aéreo nVent ERICO ESE

Adequado para uso com vários sistemas de cabos de descida, inclusive fita e condutor filamentado, além de condutores de descida com isolamento, como os nVent ERICO ISO nV e nVent ERICO Ericore

ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2

Número de catálogo	Em conformidade com	Conecta-se a	Avanço ativado, ΔT	Temperatura	Diâmetro ($\varnothing$)	Altura (H)
SI60I316RT	NF C17-102:2011, NP 4426:2013, UNE 21186:2011	ESEAT Remote Tester (SIREMOTETES TER)	60 μ s	120 °C Max	28 mm	684.6 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Material	Tamanho da rosca (TS)	Peso unitário
SI60I316RT	Stainless Steel 316L (EN 1.4404)	MF25	1.56 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE