

Adaptador fêmea-fêmea, rosca imperial



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Adaptador roscado com corpo hexagonal para facilitar o torque

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2						
Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho da rosca 1 (TS1)	Tamanho da rosca 2 (TS2)	Altura (H)	Largura (W)
LPA2932F2F	Aluminio		1/2" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPA2942F5F	Aluminio		1/2" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPA2955F5F	Aluminio		5/8" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPC2913F3F	Copper		3/8" UNC	3/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPC2923F2F	Copper		3/8" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm


Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho da rosca 1 (TS1)	Tamanho da rosca 2 (TS2)	Altura (H)	Largura (W)
LPC292L3F2F	Copper		3/8" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPC2932F2F	Copper		1/2" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPC2942F5F	Copper		1/2" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPC2955F5F	Copper		5/8" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPC295L5F5F	Copper	Tinned	5/8" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPS2923F2F	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		3/8" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPS2932F2F	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		1/2" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPS2942F5F	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		1/2" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPS2955F5F	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		5/8" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Peso unitário	Certifications
LPA2932F2F	0.02 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2942F5F	0.02 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2955F5F	0.02 kg	
LPC2913F3F	0.02 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2923F2F	0.02 kg	
LPC292L3F2F	0.02 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2932F2F	0.02 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

Número de catálogo	Peso unitário	Certifications
LPC2942F5F	0.02 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2955F5F	0.02 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC295L5F5F	0.02 kg	
LPS2923F2F	0.02 kg	
LPS2932F2F	0.02 kg	
LPS2942F5F	0.02 kg	
LPS2955F5F	0.02 kg	

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE