

Adaptador articulado fêmea-fêmea, rosca imperial



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Permite que o terminal aéreo seja posicionado verticalmente quando a base está em telhado inclinado

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2						
Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho da rosca 1 (TS1)	Tamanho da rosca 2 (TS2)	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)
LPA2832F2F	Aluminio		1/2" UNC	1/2" UNC	44.45 mm	44.5 mm
LPA2842F5F	Aluminio		1/2" UNC	5/8" UNC	44.45 mm	44.5 mm
LPA2855F5F	Aluminio		5/8" UNC	5/8" UNC	44.45 mm	44.5 mm
LPS2832F2F	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		1/2" UNC	1/2" UNC	44.45 mm	44.5 mm


Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho da rosca 1 (TS1)	Tamanho da rosca 2 (TS2)	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)
LPS2842F5F	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		1/2" UNC	5/8" UNC	44.45 mm	44.5 mm
LPS2855F5F	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		5/8" UNC	5/8" UNC	44.45 mm	44.5 mm
LPC2813F3F	Copper		3/8" UNC	3/8" UNC	44.45 mm	44.45 mm
LPC281L3F3F	Copper	Tinned	3/8" UNC	3/8" UNC	44.45 mm	44.45 mm
LPC2823F2F	Copper		3/8" UNC	1/2" UNC	44.45 mm	44.45 mm
LPC282L3F2F	Copper	Tinned	3/8" UNC	1/2" UNC	44.45 mm	44.45 mm
LPC2832F2F	Copper		1/2" UNC	1/2" UNC	44.45 mm	44.45 mm
LPC2842F5F	Copper		1/2" UNC	5/8" UNC	44.45 mm	44.45 mm
LPC2855F5F	Copper		5/8" UNC	5/8" UNC	44.45 mm	44.45 mm
LPC285L5F5F	Copper	Tinned	5/8" UNC	5/8" UNC	44.45 mm	44.45 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Peso unitário	Certifications
LPA2832F2F	0.06 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2842F5F	0.06 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2855F5F	0.06 kg	
LPS2832F2F	0.07 kg	
LPS2842F5F	0.07 kg	
LPS2855F5F	0.07 kg	

Número de catálogo	Peso unitário	Certifications
LPC2813F3F	0.08 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC281L3F3F	0.08 kg	
LPC2823F2F	0.08 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC282L3F2F	0.08 kg	
LPC2832F2F	0.08 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2842F5F	0.08 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2855F5F	0.08 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC285L5F5F	0.08 kg	

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE