

Adaptador fêmea-macho, rosca imperial



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Adaptador roscado com corpo hexagonal para facilitar o torque

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2						
Número de catálogo	Material	Tamanho da rosca 1 (TS1)	Tamanho da rosca 2 (TS2)	Altura (H)	Largura (W)	Peso unitário
LPA2932F2M	Aluminio	1/2" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.05 mm	0.02 kg
LPA2942F5M	Aluminio	1/2" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.05 mm	0.02 kg
LPA2945F2M	Aluminio	5/8" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.05 mm	0.02 kg
LPA2955F5M	Aluminio	5/8" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.05 mm	0.02 kg
LPC2913F3M	Copper	3/8" UNC	3/8" UNC	38.1 mm	19.05 mm	0.06 kg


Número de catálogo	Material	Tamanho da rosca 1 (TS1)	Tamanho da rosca 2 (TS2)	Altura (H)	Largura (W)	Peso unitário
LPC2922F3M	Copper	1/2" UNC	3/8" UNC	38.1 mm	19.05 mm	0.06 kg
LPC2923F2M	Copper	3/8" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.05 mm	0.06 kg
LPC2932F2M	Copper	1/2" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.05 mm	0.06 kg
LPC2942F5M	Copper	1/2" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.05 mm	0.06 kg
LPC2945F2M	Copper	5/8" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.05 mm	0.06 kg
LPC2955F5M	Copper	5/8" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.05 mm	0.06 kg
LPS2932F2M	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	1/2" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.05 mm	0.06 kg
LPS2955F5M	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	5/8" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.05 mm	0.06 kg

Table 2/2

Número de catálogo	Certifications
LPA2932F2M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2942F5M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2945F2M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2955F5M	
LPC2913F3M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2922F3M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2923F2M	
LPC2932F2M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

Número de catálogo	Certifications
LPC2942F5M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2945F2M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2955F5M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPS2932F2M	
LPS2955F5M	

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE