

Adaptador articulado fêmea-macho, rosca imperial



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Permite que o terminal aéreo seja posicionado verticalmente quando a base está em telhado inclinado

Rosca macho inclui contraporca para posicionamento

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2						
Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Tamanho da rosca 1 (TS1)	Tamanho da rosca 2 (TS2)	Comprimento 1 (L1)
LPA2832F2M		Aluminio		1/2" UNC	1/2" UNC	44.45 mm
LPA2842F5M		Aluminio		1/2" UNC	5/8" UNC	44.45 mm
LPA2845F2M		Aluminio		5/8" UNC	1/2" UNC	44.45 mm
LPA2855F5M		Aluminio		5/8" UNC	5/8" UNC	44.45 mm


Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Tamanho da rosca 1 (TS1)	Tamanho da rosca 2 (TS2)	Comprimento 1 (L1)
LPS2832F2M		Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		1/2" UNC	1/2" UNC	44.45 mm
LPS2845F2M		Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		5/8" UNC	1/2" UNC	44.45 mm
LPS2855F5M		Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		5/8" UNC	5/8" UNC	44.45 mm
LPC2813F3M	701974	Copper		3/8" UNC	3/8" UNC	44.45 mm
LPC281L3F3M		Copper	Tinned	3/8" UNC	3/8" UNC	44.45 mm
LPC2822F3M		Copper		1/2" UNC	3/8" UNC	44.45 mm
LPC2823F2M		Copper		3/8" UNC	1/2" UNC	44.45 mm
LPC2832F2M		Copper		1/2" UNC	1/2" UNC	44.45 mm
LPC2842F5M		Copper		1/2" UNC	5/8" UNC	44.45 mm
LPC2845F2M		Copper		5/8" UNC	1/2" UNC	44.45 mm
LPC2855F5M		Copper		5/8" UNC	5/8" UNC	44.45 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Comprimento 2 (L2)	Peso unitário	Certifications
LPA2832F2M		69.85 mm	0.07 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2842F5M		69.85 mm	0.07 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2845F2M		69.85 mm	0.07 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

Número de catálogo	Número do artigo	Comprimento 2 (L2)	Peso unitário	Certifications
LPA2855F5M		69.85 mm	0.07 kg	
LPS2832F2M		69.85 mm	0.22 kg	
LPS2845F2M		69.85 mm	0.22 kg	
LPS2855F5M		69.85 mm	0.22 kg	
LPC2813F3M	701974	69.85 mm	0.23 kg	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC
LPC281L3F3M		69.85 mm	0.23 kg	
LPC2822F3M		69.85 mm	0.23 kg	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC
LPC2823F2M		69.85 mm	0.23 kg	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC
LPC2832F2M		69.85 mm	0.23 kg	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC
LPC2842F5M		69.85 mm	0.23 kg	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC
LPC2845F2M		69.85 mm	0.23 kg	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC
LPC2855F5M		69.85 mm	0.23 kg	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE