

Grampo de cerca para conexões soldadas em campo



CARACTERÍSTICAS

Ideal para quando as conexões nVent ERICO Cadweld não puderem ser feitas a tubulações de alumínio ou a tubos de aço em paredes finas

Ferragem em aço inoxidável incluída

Pode ser usado com condutores de solda em campo

ESPECIFICAÇÕES

Material: Electrolytic Copper

Acabamento: Tinned


Table 1/1

Número de catálogo	Tamanho de coluna de cerca, nominal	Diâmetro externo de coluna de cerca, real (Ø)
B522B	1 1/4"	42 mm
B522C	1 1/2"	48 mm
B522D	2"	60 mm
B522E	2 1/2"	73 mm

Número de catálogo	Tamanho de coluna de cerca, nominal	Diâmetro externo de coluna de cerca, real (Ø)
B522F	3"	89 mm
B522G	3 1/2"	102 mm
B522H	4"	114 mm
B522K	6"	168 mm

Componentes comuns de conexão para montagem em campo		
Seção do Condutor	Número de peça do molde ERICO CADWELD	Material de soldagem
1/0 concêntrico	LAC2C002	65
2/0 concêntrico	LAC2G002	65
4/0 concêntrico	LAC2Q002	90

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE