

Kit de clip com cola



CARACTERISTICAS

Clipes colados em trilhos eliminam a necessidade de perfurar qualquer suporte onde os cliques precisam ser fixados, respeitando a integridade do suporte e melhorando a segurança

Não requer ferramentas; cola pré-aplicada de forte aderência deixa a instalação fácil e eficiente

Resistente a agentes causadores de corrosão, incluindo UV, condições climáticas, petróleo, graxas, gasolina, solventes, chuva e água

Ajuda a aumentar a vida útil do cabo fixado, reduzindo o custo total do projeto

A base versátil pode acomodar diferentes tamanhos de cliques para diferentes tamanhos de condutores e pode ser usado para aplicações de cabo longitudinal ou transversal

Cada kit inclui um recipiente de adesivos adequado para uma pistola dispensadora de 10,1 oz. (300 ml)

Pistola dispensadora não incluída

ESPECIFICAÇÕES

Temperatura: -40 to 93 °C

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro (Ø)	Length (L)	Largura (W)	Tamanho do orifício (HS)	Número de placas de apoio incluídas
GCHSC67	186005	6 - 7 mm	100mm	40 mm	7 mm	30
GCHSC1011	186025	10 - 11 mm	100mm	40 mm	7 mm	30

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro (Ø)	Length (L)	Largura (W)	Tamanho do orifício (HS)	Número de placas de apoio incluídas
GCHSC1214	186035	12 - 14 mm	100mm	40 mm	7 mm	30
GCHSC1518	186045	15 - 18 mm	100mm	40 mm	7 mm	30
GCHSC1924	186055	19 - 24 mm	100mm	40 mm	7 mm	30
GCHSC2530	186065	25 - 30 mm	100mm	40 mm	7 mm	30
GCHSC78	187745	7 - 8 mm	100mm	40 mm	7 mm	30
GCHSC89	186015	8 - 9 mm	100mm	40 mm	7 mm	30
GCHSC910	187785	9 - 10 mm	100mm	40 mm	7 mm	30


Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Número de grampos incluídos	Grampos por placa de apoio
GCHSC67	186005	120	4 Max
GCHSC1011	186025	120	4 Max
GCHSC1214	186035	120	4 Max
GCHSC1518	186045	90	3 Max
GCHSC1924	186055	90	3 Max
GCHSC2530	186065	60	2 Max
GCHSC78	187745	120	4 Max
GCHSC89	186015	120	4 Max
GCHSC910	187785	120	4 Max

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Configuração de 3 cliques exibida. Configurações de 1 a 4 cliques também disponíveis.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE