

# Grampo para haste de aterramento, sela com parafuso em U, um condutor



## CARACTERÍSTICAS


Grampo que permite a conexão de um condutor a uma haste de aterramento

## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

| Número de catálogo | Material     | Diâmetro da haste de aterramento, nominal | Diâmetro da haste de aterramento, real (Ø) | Tamanho do condutor                                                      | Peso unitário |
|--------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| REP16120L          | Copper Alloy | 3/4"                                      | 17.3 mm                                    | #4 sólido - 4/0<br>filamentado, 16<br>mm² Stranded -<br>120 mm² Stranded | 0.285 kg      |

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência  
técnica

### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE