

Colocador da haste de aterramento



CARACTERÍSTICAS

Utilizável em todos os tipos de hastes de aterramento redondos: soldado com cobre, galvanizado e aço inoxidável

Os encaixes são intercambiáveis com o corpo padrão do colocador de hastes de aterramento


O colocador não deforma a ponta da haste, tornando a conexão do condutor de aterramento rápida e fácil

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro da haste de aterramento, nominal	Diâmetro da haste de aterramento, real (Ø)	Length (L)	Peso unitário
EGRD34	158520	3/4" Max	17.2 mm Max	1500mm	10.4 kg
EGRD58	158500	5/8" Max	14.2 mm Max	1500mm	10.4 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE