

Cabeçote de colocação para hastes de aterramento para martelo giratório



CARACTERÍSTICAS

Cabeçote de colocação para hastes de aterramento para uso com um martelo giratório


ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Tipo de haste de aterramento	Diâmetro da haste de aterramento, nominal	Diâmetro 1 (Ø1)	Diâmetro 2 (Ø2)	Diâmetro 3 (Ø3)
B13716RH15	Aço	Copper-bonded, Galvanized, Aço inoxidável	5/8"	14.7 mm	18.8 mm	16.3mm

Table 2/2

Número de catálogo	Length (L)
B13716RH15	196mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE