

Matriz para moldar, de martelo



CARACTERÍSTICAS

Molde em aço reforçado

Usado para formar a extremidade de uma ligação feita em campo

Extremidade formada projetada para se encaixar em molde específico nVent ERICO Cadweld

ESPECIFICAÇÕES

Material: Aço

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Tipo	Tamanho do condutor	Luva nVent ERICO
JD05		Grounding	1/0 Concentric	S05F
WD80		Power	1/0 Concentric	S05F
WD84		Power	2/0 concêntrico, 1/0 Ropelay	S03F
JD03		Grounding	2/0 concêntrico	S03F
JD06		Grounding	2/0 Ropelay	S06F
WD85		Power	2/0 Ropelay	S06F

Número de catálogo	Número do artigo	Tipo	Tamanho do condutor	Luva nVent ERICO
SBD50		Signal	3/16" Bondstrand	SBS12C
JD01		Grounding	4/0 concêntrico	S01F
WD82		Power	95 mm ² concêntrico, 4/0 Concentric	S01F
JD02		Grounding	4/0 Ropelay	S02F
WD83		Power	4/0 Ropelay	S02F
WD88		Power	4/0 cabo de solda	S429F3N16
SBD51		Signal	5/16" Bondstrand	SBS09C
SBD55		Signal	35 mm ² concêntrico	S17F
WD94		Power	35 mm ² concêntrico	S17F
PBWD102	184200	Power	120 mm ² concêntrico	H106F
PBWD104		Power	145 mm ² concêntrico	S429F3N16
WD87		Power	150 mm ² Ropelay	S24F
PBWD106	184090	Power	240 mm ² concêntrico	S429FY922
WD105		Power	240 mm ² concêntrico	S429FY922
PBWD99		Power	240 mm ² Ropelay	S429F3N16
JD07		Grounding	250 kcmil Ropelay	S07F
WD79		Power	500 kcmil Ropelay	S429F3S20
JD09		Grounding	#2 concêntrico	S09F

Número de catálogo	Número do artigo	Tipo	Tamanho do condutor	Luva nVent ERICO
JD11		Grounding	#4 concêntrico	S20F

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
 Opção 1 – Apoio ao cliente
 Opção 2 – Assistência
 técnica

Europa

Países Baixos:
 +31 800-0200135
 França:
 +33 800 901 793

Europa

Alemanha:
 800 1890272
 Outros países:
 +31 13 5835404

APAC

Xangai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE