


Isolação termorretrátil, reto



CARACTERISTICAS

Tubulação termorretrátil para isolar conexões

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho do condutor, UL:	0.35" - 0.94"
Taxa de encolhimento:	4:1
Cor:	Black
Material:	Polyolefin


Table 1/1

Número de catálogo	Diâmetro expandido	Diâmetro recuperado	Length (L)	Diâmetro (Ø)	Rigidez dielétrica	Temperatura
A130AEWTB01	33.27 mm Min	8 mm Max	152.4mm	38.1 mm	430	-18 to 90 °C
A130AE	33.27 mm Min	8 mm Max	1219.2mm	38.1 mm	430	-18 to 90 °C

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

O diâmetro recuperado refere-se ao diâmetro interno final do tubo após passar por termorretração total, ou recuperado por meio de aplicação cuidadosa de calor. Um valor máximo é especificado para garantir que o tubo se encaixará ao redor do objeto a ser coberto.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE