

Parafuso de cabeça hexagonal, rosca imperial



CARACTERÍSTICAS

Parafuso de cabeça hexagonal, rosca imperial

ESPECIFICAÇÕES


Material: Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305)

Table 1/1

Número de catálogo	Tamanho da rosca (TS)	Comprimento do parafuso (L)
A927F177	1/4" UNC	12.7mm
A927F187	5/16" UNC	19mm
A927F193	3/8" UNC	19mm
A927F179	1/4" UNC	19mm
A927F181	1/4" UNC	25.4mm
A927F189	5/16" UNC	25.4mm
A927F195	3/8" UNC	25.4mm

Número de catálogo	Tamanho da rosca (TS)	Comprimento do parafuso (L)
A927F199	1/2" UNC	25.4mm
A927F201	1/2" UNC	38.1mm
A927F203	1/2" UNC	50.8mm
A927F183	1/4" UNC	31.75mm
A927F185	1/4" UNC	38.1mm
A927F236	5/16" UNC	31.75mm
A927F191	5/16" UNC	38.1mm
A927F197	3/8" UNC	38.1mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE