


Unidade de ligação para pilha industrial, alça a alça



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Conjunto de terminal lug fundido para ligar recursos estruturais

ESPECIFICAÇÕES

Material: Copper

Table 1/2

Número de catálogo	Acabamento	Tamanho do condutor	Conductor Type	Comprimento do cabo	Tamanho do orifício (HS)	A
LPC464	Bare		LPC401	0.91m	19.5 mm	54 mm
LPC46440	Bare	4/0 concêntrico		0.91m	19.5 mm	54 mm
LPLC464	Lead Covered		LPC401	0.91m	19.5 mm	54 mm


Table 2/2

Número de catálogo	B	Peso unitário	Certifications
LPC464	104.8 mm	1.18 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC46440	104.8 mm	1.55 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPLC464	104.8 mm	3.25 kg	

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Onde aplicável, a espessura da cobertura de cabo será no mínimo 1/16" (1,59 mm) e não está incluída nas dimensões indicadas.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE