

# Presilha de cabo com fechamento em pinça para pilha industrial



## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

Proporciona um ponto de fixação roscado para condutores de descarga atmosférica

## ESPECIFICAÇÕES

**Material:** Brass  
**Tamanho do condutor, UL:** Class 2 (4/0 Max)

Table 1/2

| Número de catálogo | Acabamento   | Tamanho da rosca (TS) | Comprimento do parafuso (L) | Altura (H) | Largura (W) | Peso unitário |
|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|-------------|---------------|
| LPC481SH           | Bare         | 1/2" UNC              | 22.23mm                     | 22.86 mm   | 34.54 mm    | 0.08 kg       |
| LPC481LG           | Bare         | 1/2" UNC              | 38.1mm                      | 22.86 mm   | 34.54 mm    | 0.1 kg        |
| LPLC481SH          | Lead Covered | 1/2" UNC              | 22.23mm                     | 22.86 mm   | 34.54 mm    | 0.26 kg       |

| Número de catálogo | Acabamento   | Tamanho da rosca (TS) | Comprimento do parafuso (L) | Altura (H) | Largura (W) | Peso unitário |
|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|-------------|---------------|
| LPLC481LG          | Lead Covered | 1/2" UNC              | 38.1mm                      | 22.86 mm   | 34.54 mm    | 0.28 kg       |

Table 2/2

| Número de catálogo | Certifications                             |
|--------------------|--------------------------------------------|
| LPC481SH           | E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC |
| LPC481LG           | E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC |
| LPLC481SH          |                                            |
| LPLC481LG          |                                            |

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

#### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência  
técnica

#### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

#### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**