

Caixa de inspeção, polietileno de alta densidade (HDPE)



CARACTERÍSTICAS

Potência nominal de carga para pedestres

Adequado para aplicações com potência nominal de carga mais leve em gramados

Resistente a produtos químicos, UV e corrosão

Parafuso de trava de 3/8 pol. x 2 1/2 pol. (64 mm) de aço inoxidável incluído

Caixas e tampas se encaixam em incrementos de 3 1/4 pol. (83 mm)

Dois painéis de remoção de 3 1/2 pol. x 1 1/2 pol. (89 x 38 mm) por caixa

O T416BH contém quatro orifícios adicionais na tampa para possibilitar a entrada de água no poço de inspeção, normalmente para uso com hastes de aterramento químicas


ESPECIFICAÇÕES

Potência nominal de carga:	0.15
Cor:	Green
Material:	High Density Polyethylene (HDPE)

Table 1/1

Número de catálogo	Diâmetro, nível de referência (DG)	Diâmetro externo (OD)	Altura (H)	Peso unitário
T416BH	260mm	333 mm	254 mm	2 kg
T416B	260mm	333 mm	254 mm	2 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE