

Par de moldes para ligação de junta, energia



CARACTERÍSTICAS

Par de moldes sobressalentes com peças de montagem projetados para a instalação de conectores de jumper no boleto do trilho

A conexão é feita dentro do espaço confinado da placa de junção

Inclui limpador do molde e acionador à pedra

ESPECIFICAÇÕES

Estilo do terminal de ligação: C

Material: Graphite

Table 1/1

Número de catálogo	Tipo de trilho	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal
PBCX3M	UIC	50 mm ² Ropelay	9.13mm
PBCX6M	UIC	120 mm ² Ropelay	9.53mm
PBC2JM	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	2/0 Ropelay	12.19mm
PBCS5M	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	2/0 composto	13.36mm
PBCS6M	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	3/0 composto	14.53mm

Número de catálogo	Tipo de trilho	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal
PBC2SM	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	4/0 Ropelay	15.49mm
PBCY5X5M	UIC	95 mm ² Ropelay	15.52mm
PBC2WM	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	250 kcmil filamentado	19.05mm
PBXLC2WM	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	250 kcmil Ropelay	19.05mm

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE