

# Conjunto soldador para molde T9 para ligação de junta, energia



## CARACTERÍSTICAS

Conjunto de ferragem sobressalente para soldadores de ligação de junção T9

Inclui estrutura com tampa do molde, alça do molde, limpador do molde e acionador à pedra

## ESPECIFICAÇÕES

**Tipo de trilho:** 85 lb to 141 lb T-Rail Sections

**Estilo do terminal de ligação:** C

Table 1/1

| Número de catálogo | Material                       | Tamanho do condutor | Diâmetro externo do condutor, nominal | Estilo de soldagem | Orientação               |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| PBCT92JLHX         | Graphite, Steel, Termoplástico | 2/0 Ropelay         | 12.19mm                               | T9                 | Unidade do lado esquerdo |
| PBCT92JRHX         | Graphite, Steel, Termoplástico | 2/0 Ropelay         | 12.19mm                               | T9                 | Unidade do lado direito  |
| PBCT92SLHX         | Graphite, Steel, Termoplástico | 4/0 Ropelay         | 15.49mm                               | T9                 | Unidade do lado esquerdo |
| PBCT92SRHX         | Graphite, Steel, Termoplástico | 4/0 Ropelay         | 15.49mm                               | T9                 | Unidade do lado direito  |
| PBCT92WLHX         | Graphite, Steel, Termoplástico | 250 kcmil Ropelay   | 19.05mm                               | T9                 | Unidade do lado esquerdo |

| Número de catálogo | Material                       | Tamanho do condutor | Diâmetro externo do condutor, nominal | Estilo desoldagem | Orientação                         |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| PBCT92WRHX         | Graphite, Steel, Termoplástico | 250 kcmil Ropelay   | 19.05mm                               | T9                | Unidade do lado direito            |
| PBCT92WX           | Graphite, Steel, Termoplástico | 250 kcmil Ropelay   | 19.05mm                               | T9                | Unidade do lado direito e esquerdo |

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

**⚠ WARNING:** This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência técnica

### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**