

Adaptador macho-macho, rosca imperial



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Adaptador roscado com corpo hexagonal para facilitar o torque

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2						
Número de catálogo	Material	Tamanho da rosca 1 (TS1)	Tamanho da rosca 2 (TS2)	Altura (H)	Largura (W)	Peso unitário
LPS2955M5M	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	5/8" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg
LPC2955M5M	Copper	5/8" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg
LPA2942M5M	Aluminio	1/2" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg
LPC2945M2M	Copper	5/8" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg
LPA2955M5M	Aluminio	5/8" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg


Número de catálogo	Material	Tamanho da rosca 1 (TS1)	Tamanho da rosca 2 (TS2)	Altura (H)	Largura (W)	Peso unitário
LPS2932M2M	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	1/2" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg
LPC2932M2M	Copper	1/2" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg
LPA2932M2M	Aluminio	1/2" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg
LPC2913M3M	Copper	3/8" UNC	3/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg
LPS2945M2M	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	5/8" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg
LPC2922M3M	Copper	1/2" UNC	3/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg

Table 2/2

Número de catálogo	Certifications
LPS2955M5M	
LPC2955M5M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2942M5M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2945M2M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2955M5M	
LPS2932M2M	
LPC2932M2M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2932M2M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2913M3M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPS2945M2M	

Número de catálogo	Certifications
LPC2922M3M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE