

Testador MOV/GDT/SAD



Os testadores nVent ERICO são projetados para permitir rápidos testes da integridade dos componentes do dispositivo de proteção contra picos. Como varistores de óxido metálico, centelhadores a gás e diodos avalanche padrão não oferecem ao usuário uma indicação visual da integridade da capacidade de proteção, é necessária uma forma externa de teste. Sem alguma forma de teste, é impossível prever quando essas falhas irão ocorrer. À medida em que os MOVs se aproximam do final do seu ciclo de vida, eles exibem uma mudança nos níveis de tolerância. Os produtos de teste nVent ERICO são especificamente projetados para identificar essas situações e permitir que o operador realize a troca corretiva dos dispositivos que estão chegando ao fim do ciclo de vida útil. Eles são capazes de testar ambos os componentes, bem como módulos de reposição como TDS ou DSD.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

A medição dos varistores de óxido metálico, tubos de descarga de gás e diodos de avalanche

Possibilidade de exibir até 50 medições

Configurações de teste ajustáveis

Bateria recarregável

ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2

Número de catálogo	Tensão de teste	Rampa de tensão GDT	Corrente de teste MOV/SAD	Classificação do gabinete	Temperatura	Profundidade (D)
MGATESTER1	1500 Max	100, 1000	0.1kA, 0.5kA, 1kA	IP 20	-10 to 50 °C	82mm

Table 2/2

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Peso unitário
MGATESTER1	205 mm	220 mm	0.95 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE