

Grampo de aterramento multipropósito, em aço galvanizado



CARACTERÍSTICAS

Grampo de aterramento multipropósito permite a conexão de condutores cilíndricos, planos ou de vergalhões

As placas de conexão podem rotacionar, permitindo conexões a diferentes ângulos

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Tamanho do condutor	Tape Size	Tamanho da viga de reforço, metric
CPD2440	101100	Aço	Electrogalvanizado	50 mm ² filamentado, 2/0 Solid	40 x 5 mm Max	20 mm Max

Table 2/3


Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Largura (W)
CPD2440	101100	#7 Max	20M Max	83 mm	30 mm	60 mm

Table 3/3

Número de catálogo	Número do artigo	Torque (TQ)	Em conformidade com
--------------------	------------------	-------------	---------------------

CPD2440	101100	35 N·m	IEC® EN 62561-1:2017 Class H
---------	--------	--------	------------------------------

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE