

Grampo chanfrado com parafuso em U para tubulação fundida



CARACTERÍSTICAS

Grampo para ligar corrimãos e tubulações ao sistema de proteção contra raios

Orifício entalhado facilita a montagem e elimina ferragens soltas

Relacionado na UL® 96

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho do condutor, UL: Class 1 - Class 2 (4/0 Max)

Table 1/2


Número de catálogo	Material	Acabamento	Diâmetro externo (OD)	Profundidade (D)	Altura (H)	Largura (W)
LPA571	Aluminio	Bare	50.8 - 63.5 mm	49.78mm	88.9 mm	92.2 mm
LPC571L	Brass	Tinned	50.8 - 63.5 mm	49.78mm	88.9 mm	92.2 mm
LPC571	Brass	Bare	50.8 - 63.5 mm	49.78mm	88.9 mm	92.2 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Peso unitário
LPA571	0.18 kg

Número de catálogo	Peso unitário
LPC571L	0.38 kg
LPC571	0.38 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE