

Kit de conector bootleg para trilho nVent ERICO Cadweld Plus, estilo lingueta



As ligações enterradas (bootleg) nVent ERICO Cadweld são soldadas à alma do trilho ao nível do eixo neutro do perfil do trilho. Para garantir a integridade da conexão, a solda deve ser feita usando material de soldagem nVent ERICO Cadweld Plus.

CARACTERÍSTICAS

Oferece o uso do nVent ERICO Cadweld Plus com ignição eletrônica fácil

Oferece proteção de quebra de trilho e resistência significativa à corrosão

Fornecer resistência elétrica constante

Dois versões de terminais de conector estão disponíveis

Instalação fácil com treinamento mínimo do instalador

Equipamento de instalação simples e altamente portátil

Igualmente utilizável em trilhos antigos, usados ou novos

Altamente durável

ESPECIFICAÇÕES

Material: Cadmium Bronze;Copper Alloy

Estilo do terminal de ligação: Tab

Acabamento: Tinned

Table 1/1

Número de catálogo	Inclui esmeril	Tamanho do condutor	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Diâmetro (Ø)
SBTBBU412CWPW 2	Sim	3/16" Bondstrand	304.8 mm	27 mm	4.8 mm

Número de catálogo	Inclui esmeril	Tamanho do condutor	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Diâmetro (Ø)
SBTBBU408CWP	Não	3/16" Bondstrand	203.2 mm	27 mm	4.8 mm
SBTBBU412CWP	Não	3/16" Bondstrand	304.8 mm	27 mm	4.8 mm


DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

O kit contém: (2) moldes, (1) limpador de molde, (100) ligações, (100) material de soldagem liga PLUSF80 e (5) rodas de esmeril (onde aplicável).

Kits with grinding wheels include (5) high-performance grain, 4.5" (114 mm) diameter (7/8" arbor), Type 27 depressed center wheels (part number SBG20046) for use with an angle style grinders.

O material de soldagem nVent ERICO Cadweld Plus exige uma unidade de controle eletrônico para ignição (vendida separadamente).

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE