


Kit de conector de junta para trilho nVent ERICO Cadweld Plus, sinalização, estilo XS



Os conectores de junção nVent ERICO Cadweld devem ser soldados no boleto do perfil do trilho nos limites da barra de junção. Para garantir a integridade da conexão, a solda deve ser feita usando material de soldagem nVent ERICO Cadweld Plus.

CARACTERÍSTICAS

Oferece o uso do nVent ERICO Cadweld Plus com ignição eletrônica fácil

Fornecer resistência elétrica constante

Resistência superior à corrosão

Os terminais de conector em estilo XS são estanhados para impedir contaminação antes da instalação

Instalação fácil com treinamento mínimo do instalador

Equipamento de instalação simples e altamente portátil

Igualmente utilizável em trilhos antigos, usados ou novos

Altamente durável

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento:	Bare;Tinned
Material:	Cadmium Bronze;Copper
Estilo do terminal de ligação:	XS

Table 1/1

Número de catálogo	Inclui esmeril	Tamanho do condutor	Comprimento da ligação	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Diâmetro (Ø)
SBS24884CWP W2	Sim	3/16" Bondstrand	247.7mm	193.7 mm	19.1 mm	4.8 mm

Número de catálogo	Inclui esmeril	Tamanho do condutor	Comprimento da ligação	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Diâmetro (Ø)
SBS24883CWP W2	Sim	3/16" Bondstrand	190.5mm	133.4 mm	19.1 mm	4.8 mm
SBS24882CWP W2	Sim	3/16" Bondstrand	165.1mm	111.1 mm	19.1 mm	4.8 mm
SBS24882CWP	Não	3/16" Bondstrand	165.1mm	111.1 mm	19.1 mm	4.8 mm


DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

O kit contém: (60) ligações, (120) material de soldagem liga PLUSF80, (2) moldes e coberturas de reposição, (1) limpador de molde e (5) rodas de esmeril (se aplicável).

Kits with grinding wheels include (5) high-performance grain, 4.5" (114 mm) diameter (7/8" arbor), Type 27 depressed center wheels (part number SBG20046) for use with an angle style grinders.

O material de soldagem nVent ERICO Cadweld Plus exige uma unidade de controle eletrônico para ignição (vendida separadamente).

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE